



AIDS AND GADGETS

WILLIE MARNEWECK 30 AUG 2017

1. PASSER OM BINNE GEDRAAIDE BAKKE DIE WANDDKITE TE MEET

Dit is nodig om die dikte te meet sonder om passer te verwyder. Gevolglik is 'n Vernier skaal aan die een kant aangebring. die passer is van aluminium van 3 mm dik gemaak. Dit kan van) mm to 200 mm lees. Sien die ondersataande fotos



2. HOEKMETER VIR SLYPWIEL STUT

Sien die meegaande foto. Die basis van die meter word op die stut (tipies Vermont of ---- stut) met die gewenste slyphoek van beitels of skaaflemme bv, 25 grade ingestel, gelê en die stut se hoek verstel. Dit is van 1.6 mm dik aluminium gemaak.



3. HULPMIDDEL OM SPEEKSKAAF LEMME TE FYNSLYP

Sie die meegaande foto's. SpeekskAAF lemme is te kort om in die gewone Eclipse of ander roller tipe hulpmiddels te pas. Hierdie hulpmiddel verleng bloot die lem. dit is van 1 mm dik staalplaat gemaak.

